

Garant**Maskin-gängtapp mässing Kort, obelagd, M: M2,5****Beställningsdata**

Ordernummer	132600 M2,5
GTIN	4045197072108
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Med 6° spånvinkel och kort skärfas (2–3 gängor).

Användningsdata:

Som maskingängtapp eller för manuell efterskärning.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Gäng-Ø	2,5 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	2,05 mm
Gängstigning	0,45 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
totallängd L	40 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	7,5 mm
Gängtyp	M

gänga	M2,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	vit
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
GG(G)	mindre lämplig	10 m/min	K
CuZn	lämplig	13 m/min	N
torrt	lämplig		