

Garant**GARANT Master INOX M HM-fräs HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202986 6
GTIN	4062406242305
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Fräs med **nyutvecklade högkapacitetsbeläggning** för **enastående brukstider** och **optimal bearbetningskapacitet** i olika rostfria stålqualiteter. Kan användas med höga **skärhastigheter**, t.ex. i duplexstål.

OBS!:

Efterföljare till produkt nr 202993.

Teknisk beskrivning

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	16 mm
Friställningsdiameter D_1	5,8 mm
Spiralvinkel	42 grad
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Tandantal Z	4
Skärlängd L_c	10 mm
totallängd L	54 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
Skär-Ø D_c	6 mm
Matning f_z för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,05 mm

Tolerans nom.-Ø	e8
Matning f_z för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,04 mm
Hörnavrundning r_v	0,1 mm
Serie	Master Inox
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärindelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	115 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
Uni	mindre lämplig		

vått maximal	lämplig
vått minimal	lämplig
torrt	mindre lämplig
Luft	lämplig