

Garant**Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6HX, TiN, M: M6****Beställningsdata**

Ordernummer	139178 M6
GTIN	4045197509130
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.

Toleransklass: ISO 2X/6HX.

Den **innovativa polygonformen** möjliggör många användningsområden. Den **multifunktionella skiktstrukturen** uppnår **maximal livslängd** även i **höghållfasta material**.

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 1 mm

totallängd L: 80 mm

Skaftdiameter D_s: 6 mm

Skaftfyrkant □: 4,9 mm

Kärnhålsdiameter med riktvärde: 5,55 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1 mm
Gäng-Ø	6 mm
Antal spånspar	5
Antal skär Z	5
Skaftdiameter D _s	6 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
totallängd L	80 mm
Kärnhålsdiameter med riktvärde	5,55 mm

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Gängdjup	18 mm
gänga	M6
Beläggning	TiN
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp