

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Clean & Weld, Innehåll (ml resp. l): 20****Beställningsdata**

Ordernummer	088003 20
GTIN	4062406403119
Artikelklass	01L

**Beskrivning****Utförande:**

Premium **2 i 1-svetsläppmedel Clean & Weld** med rengöringsfunktion. Förhindrar effektivt vidhäftning av svetsloppor vid MIG/MAG-svetsning och laserskärning. Kan även användas som rengöringsmedel före svetsning tack vare utmärkt vätning. 20-litersdunk. Beställ vid behov också en passande avtappningskran (nr 088010 storlek 20-30).

Clean & Weld är enkelt att applicera och förhindrar både i vått och torrt tillstånd en vidhäftning av svetsloppor och skyddar arbetsstycken, svetsmunstycken och svetstillbehör under hela bearbetningsprocessen. Föroreningar som spån, bearbetningsolja, lätta korrosionsskyddsolja eller kylvätskor kan avlägsnas enkelt och effektivt med Clean & Weld före svetsningen.

Svetsprocessen kan i anslutning påbörjas direkt på den rena ytan. De ingående beståndsdelarna bildar en barriär mellan arbetsstycket och stänken och ger alla svetsbara metaller ett temporärt korrosionsskydd. Direkt i anslutning till svetsprocessen kan plåtarna förzinkas eller lackeras utan problem. Clean & Weld har vid laserskärning fördelen att slaggbildning undviks vid laserns insticksställe och att rökspår kan avlägsnas enkelt. En efterbearbetning av skärkanterna behövs inte, vilket sparar värdefull tid.

- **Ej märkningspliktigt.**
- **Kan användas manuellt.**
- **Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.**

**Teknisk beskrivning**

Kokpunkt	100 °C
Form	flytande
Utförande	Dunk
Innehåll	20 l
Färg	blå
lagringstemperatur	2 - 40 °C
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
pH-värde	8,5
Serie	GreenPlus
Produktslag	Separationsmedel

---

## Tillbehör

GARANT GreenPlusDunk avtappningskran Passar till dunkstorlek 20-30 l

088010 20-30