

Garant**ER-hydrospänntång med överfallsmutter ER25, Ød: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319742 12
GTIN	4062406244750
Artikelklass	31W

Beskrivning**Utförande:**

Hög flexibilitet, för användning vid svarvning i statisk spänntånghållare, men också vid drivna verktyg. Bästa möjliga rundgångsegenskaper.

För drivna verktyg med utvändig gänga.

Fördel:

- **Idealiska dämpningsegenskaper, som ger optimala arbetsstycktytor och förlänger användningstiden.**
- **Snabb och enkel hantering.**
- **Flexibel användning av mellanhylsor.**
- **Perfekt centrering.**

Användningsdata:

För borrar, brotschning, försänkning och vid användning av borrarstänger.

Teknisk beskrivning

gängaM	M32:1,5
Ø d	12 mm
Ø d ₂	42 mm
längd L	51 mm

Produktlag

Spännhylsa