

Garant**Gängsäkringsmedel 2GP90, Innehåll: 250ml****Beställningsdata**

Ordernummer	088063 250
GTIN	4062406423469
Artikelklass	01K

Beskrivning**Utförande:**

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentgänglåsningarna är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Typ **2GP90** medelhållfast. Tillförlitlig tätning av gjutgodshus och svetsfogar. Också för säkring och fastsättning i efterhand av små skruvar och cylindriska delar.

Användningsdata:

Låghållfast – kan lätt lossas med normala verktyg. **Medelhållfast** – kan fortfarande lossas med normala verktyg. **Höghållfast** – kan bara lossas med specialverktyg eller genom uppvärmning (>150°C).

OBS!:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

Teknisk beskrivning

minimalt lossningsmoment	10 - 15 Nm
Flampunkt	100 °C

temperaturområde	-55 - 180 °C
fullhärdat efter	5 - 8 h
Kemisk bas	Metakrylater
lagringstemperatur	5 - 23 °C
handfast efter	40 - 60 min
lämpligt för användningsområde	Universellt användbar
lämpligt för användningsområde	Gängsäkringsmedel
lämpligt för användningsområde	Gängtätning
lämpligt för användningsområde	förmonterade skruvförband
Egenskap	tätande
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Hållfasthetsklass	medelhållfast
Form	flytande
Dynamisk viskositet	10 - 20 mPas
för gängstorlek M upp till	M6
Färg	grön
Påfyllningsvolym	250 ml
Densitet	1,08 g/cm ³
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
lämpligt för material	metall
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Gängsäkringsmedel