

Garant GREENPLUS

Fogskarv 6GP48, Innehåll: 250ml**Beställningsdata**

Ordernummer	088070 250
GTIN	4062406423605
Artikelklass	01K

Beskrivning**Utförande:**

Vid tillverkningstekniken fogning sammanfogas två eller flera delar. Vid användning av limmet utnyttjas hela fogytan för ett starkt förband. En hög kraftöverföring och dynamiska belastningar möjliggörs (hög skärhållfasthet).

Typ **6GP48**. Snabbhärdande värmebeständig produkt för fastsättning av cylindriska fogförband. För fastsättning av cylinderaxelbussningar i motorblock. Också lämplig för fastsättning av lager i värmeugnar.

OBS!:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

Teknisk beskrivning

Flampunkt	100 °C
Kemisk bas	Metakrylater
lämpligt för användningsområde	Gängtätning
lämpligt för användningsområde	Fogskarv
Densitet	1,1 g/cm ³

Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
handfast efter	5 - 15 min
för gängstorlek M upp till	M20
Dynamisk viskositet	400 - 700 mPas
lagringstemperatur	5 - 23 °C
Hållfasthetsklass	höghållfast
Färg	grön
lämpligt för material	metall
Form	flytande
Största spaltmått	0,2 mm
temperaturområde	-55 - 180 °C
fullhärdat efter	3 - 6 h
minimalt lossningsmoment	40 Nm
Egenskap	snabbhärdande
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Påfyllningsvolym	250 ml
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Fogprodukt