

**Garant****ER-hydrospänntång med utvändig gänga ER25, Ød: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319746 16
GTIN	4062406244088
Artikelklass	31W

**Beskrivning****Utförande:**

Hög flexibilitet, för användning vid svarvning i statisk spänntånghållare, men också vid drivna verktyg. Bästa möjliga rundgångsegenskaper.

För drivna verktyg med invändig gänga.

**Fördel:**

- **Idealiska dämpningsegenskaper, som ger optimala arbetsstycktytor och förlänger användningstiden.**
- **Snabb och enkel hantering.**
- **Flexibel användning av mellanhylsor.**
- **Perfekt centrerung.**

**Användningsdata:**

För borrar, brotschning, försänkning och vid användning av borrarstänger.

**Teknisk beskrivning**

Ø d <sub>2</sub>	46 mm
gängaM	M32:1,5
längd L	49 mm
Ø d	16 mm

Produktlag

Spännhylsa