

Garant**ER-hydrospänntång med utvändig gänga ER25, Ød: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319746 12
GTIN	4062406244071
Artikelklass	31W

Beskrivning**Utförande:**

Hög flexibilitet, för användning vid svarvning i statisk spänntånghållare, men också vid drivna verktyg. Bästa möjliga rundgångsegenskaper.

För drivna verktyg med invändig gänga.

Fördel:

- **Idealiska dämpningsegenskaper, som ger optimala arbetsstycktor och förlänger användningstiden.**
- **Snabb och enkel hantering.**
- **Flexibel användning av mellanhylsor.**
- **Perfekt centrerung.**

Användningsdata:

För borrar, brotschnung, försänkning och vid användning av borrarstänger.

Ø d₂: 42 mm

längd L: 51 mm

gängaM: M32×1,5

Teknisk beskrivning

Ø d ₂	42 mm
Ø d	12 mm

gängaM	M32×1,5
längd L	51 mm
Produktslag	Spännhylsa