

Garant GREENPLUS

Fogskarv 6GP60, Innehåll: 50ml**Beställningsdata**

Ordernummer	088071 50
GTIN	4062406423612
Artikelklass	01K

Beskrivning**Utförande:**

Vid tillverkningstekniken fogning sammanfogas två eller flera delar. Vid användning av limmet utnyttjas hela fogytan för ett starkt förband. En hög kraftöverföring och dynamiska belastningar möjliggörs (hög skärhållfasthet).

Typ **6GP60**. För reparation av slitna områden och återställande av korrekta passningar. Stort spaltmått lämpligt. Härdad produkt kan bearbetas genom borrar, fräsning eller slipning.

OBS!:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

Teknisk beskrivning

Kemisk bas	Metakrylater
fullhärdat efter	3 - 6 h
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Dynamisk viskositet	200000 - 600000 mPas
Densitet	1,13 g/cm ³
Form	pastös

Egenskap	mekaniskt beständig
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
lämpligt för material	metall
handfast efter	5 - 15 min
lämpligt för användningsområde	Reparation
lämpligt för användningsområde	Fogskarv
för gängstorlek M upp till	M20
Påfyllningsvolym	50 ml
Flampunkt	100 °C
temperaturområde	-55 - 180 °C
Största spaltmått	0,3 mm
Hållfasthetsklass	höghållfast
Färg	silver
lagringstemperatur	5 - 23 °C
minimalt lossningsmoment	18 Nm
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Fogprodukt