

**Garant****Gängfräshuvud, med gänga, Ø D: 23mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218110 23
GTIN	4062406245238
Artikelklass	21R

**Beskrivning****Användningsdata:**

- För stora och djupa gängor.
- För cylindriska innergängor; andra vändskär och fräskroppar på förfrågan.
- För gängor i genomgående hål och bottenhål.
- Universellt användbar för vänster- och högergängor.
- Lågt skärtryck.

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	14 mm
Antal skär Z	2
totallängd $L_{tot}$	19,2 mm
Effektiv Ø	23,3 mm
Vändskärsstorlek	11
fästgंगा	M10
Vändskärsskruv	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Kragdiameter $D_1$	18 mm
$L_2$	5,2 mm
Antal spånspar	2

Användning vid håltyp	Bottenhål
Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Skaftutförande	med gänga
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs

## Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX8	659922 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200