

**Garant****Gängfräshuvud, med gänga, Ø D: 42mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218110 42
GTIN	4062406245276
Artikelklass	21R

**Beskrivning****Användningsdata:**

- För stora och djupa gängor.
- För cylindriska innergängor; andra vändskär och fräskroppar på förfrågan.
- För gängor i genomgående hål och bottenhål.
- Universellt användbar för vänster- och högergängor.
- Lågt skärtryck.

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	25 mm
Effektiv Ø	42 mm
Vändskärsstorlek	16
Antal skär Z	4
totallängd $L_{tot}$	32,95 mm
Vändskärsskruv	279810 5(TX10; 1,7 Nm)
fästgंगा	M16
Kragdiameter $D_1$	32 mm
$L_2$	7,95 mm
Antal spånspar	4

Användning vid håltyp	Bottenhål
Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Skaftutförande	med gänga
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs

## Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX10	659922 TX10
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200