

Garant**HM-skrubbfräs MTC / TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202981 16
GTIN	4062406245498
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Markant reducerad skärkraft tack vare 45°-spiral.

Speciellt för **trokoidal frässtrategi**.

Användningsdata:

Speciellt för **MTC (Multi Task Cutting)** i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

OBS!:

För material > 55 HRC rekommenderar vi att matningsdjupet reduceras till $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	16 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	55 mm
Tandantal Z	4
Spiralvinkel	45 grad
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Matning f_z för valsfräsning i stål < 60 HRC	0,045 mm
Friställningsdiameter D_1	15 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Matning f_z för spårfräsning i stål < 60 HRC	0,04 mm
Tolerans nom.-Ø	f8

totallängd L	108 mm
Skärlängd L _c	48 mm
Hörnavrundning r _v	0,3 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	H
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärindelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,2×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,1×D
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	TPC
Bearbetningsstrategi	MTC
Färgring	röd
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	115 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	115 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	60 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	30 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	25 m/min	H
Stål < 67 HRC	mindre lämplig	20 m/min	H
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		

torrt	lämplig
Luft	lämplig