

**HOLEX****HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7 (mm resp. tum): 1,7**

## Beställningsdata

Ordernummer	122310 1,7
GTIN	4045197261915
Artikelklass	12E

## Beskrivning

### Utförande:

**Stark kärna och specialurspetsning** – därigenom skärande tväregg med **hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreppor** med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger **korta spån**.

### OBS!:

Spånspårlängd  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### NY GENERATION FINNS!

**Rekommenderad efterföljande produkt är nr 122501.**

Utförande HB och HE levereras till samma pris som HA.

**Form HB:** beställ med **nr 122315.**

**Form HE:** beställ med **nr 122320.**

## Teknisk beskrivning

Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/v
Skafttolerans	h6
Spånspårlängd $L_c$	14 mm
Nominell Ø $D_c$	1,7 mm
Antal skär Z	2
Tolerans nom.-Ø	h7
Skaftdiameter $D_s$	4 mm
totallängd L	55 mm

Norm	DIN 6537 K
Rekommenderat maximalt borrhjup L <sub>2</sub>	11,5 mm
Beläggning	TiN
Skärmaterial	VHM
Utförande	4×D
Spetsvinkel	140 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	nej
Semi Standard	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	75 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	65 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	60 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	35 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	70 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		