

Garant**Krympchuck Form ADB, BT 50 A = 160, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303461 20
GTIN	4062406520199
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm. (från Ø 6).
- Strl 3–5 för HM, från strl 6 för HSS och HM.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, krympförlängning nr 302410 – 302417, krympverktyg 354210 – 354400.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	160 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
Ø D ₂	33 mm
fäste	BT 50 A = 160
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Underskåp för	354290
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Verktysgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50	308720 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20

Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50