




Gängskärningschuck ER-Synchro, Skaft-Ø 25 mm, för ER-spännhylsstorlek: 16



Beställningsdata

Ordernummer	338198 16
GTIN	4062406511104
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

- **Minimaaalinen pituudentaus (MLA) vaimennuselementin kautta.**
- **Sisäinen jäähdytysnesteeseen syöttö 50 baariin asti.**
- **Kierretapin / manglaavan kierretapin käyttöiän piteneminen.**

Användningsdata:

- **På fleroperationsmaskiner med synkronspindel.**
- **För utjämning av stigningsdifferenser gängtapp –synkronspindel.**
- **För utjämning av gängtapparnas stigningstoleranser.**

Specialtillbehör:

ER-gängborrningsspäntänger nr 309399 och 309447.

OBS!:

Avfetta inte synkron-gängchucken.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	34 mm
längdkompensering tryck	0,5 mm
Invändig diameter D ₁	28 mm
längdkompensering drag	0,5 mm
utkragningslängd A-mått	75 mm
Gäng-kapacitetsområde	M4 – M12
fäste	Skaft-Ø 25 mm

Hållare norm	DIN 1835 B, E
Invändig	ja, med max. 50 bar
Produktslag	Gängskärningschuck