

**Garant****Weldonhållare Form AD, BT 50 kort, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 303670 12     |
| GTIN         | 4062406250218 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång).

**Fördel:**

Genom **dubbelkontakten mellan konen och plananläggningen** skapas en mer stabil och exakt spännsituation:

- **Bättre ytkvalitet**
- **Längre verktygsanvändningstider**
- **Konstant förankring i spindel (även vid höga varvtal)**
- **Bättre rundgångsnoggrannhet**

Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Utvändig-Ø D               | 42 mm |
| Spännhylsa D <sub>1</sub>  | 12 mm |
| Reservspännskruv nr 309900 | 12    |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| utkragningslängd A-mått            | 80 mm                             |
| a                                  | 1,5 mm                            |
| fäste                              | BT 50 kort                        |
| Norm                               | DIN 6359                          |
| Hållare norm                       | ISO 7388-2                        |
| Hållare norm                       | ISO 7388-2                        |
| Form                               | AD                                |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 µm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Utförande                          | BT-DC                             |
| Produktslag                        | Weldonhållare                     |

---

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 12 mm | 309900 12 |
|---|-----------|