

Garant**Kraftspännchuck med säkringsfunktion, SK 40, Ø D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300765 20
GTIN	4062406250423
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Härdbearbetade skaft (lugn gång!).**
- **Den mycket höga spännkraften ökar användningstiden och förbättrar ytan.**
- **Centrisk verktygsfastspänning med optimal rundgångsnoggrannhet.**
- **Inbyggd längdinställningsskruv.**
- **Invändig kylvätsketillförsel.**

Fördel:

Snabb och enkel säkring mot utdragning av fräsen via HB (Weldon)-ytan. Fullständig anliggning mellan fräs och fäste. Kompakt vibrationsoptimerad kontur.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft och HB-yta. Mycket lämplig för tung spånavskiljning (HPC, TPC).

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

OBS!:

Spåren i spännhålet används inte för kylvätskeöverföring. Kylvätsketillförsel möjlig bara direkt genom verktyget.

Bearbetningsstrategi: HPC

utkragningslängd A-mått: 76 mm

Utvändig diameter för spännhylsa D: 50 mm

Spännkraft upp till: 900 Nm

passande haknyckel nr 628400: 45/50

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	76 mm
passande haknyckel nr 628400	45/50
Spännkraft upp till	900 Nm
Utvändig diameter för spännhylsa D	50 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kraftspännchuck

Tillbehör

Haknycklar med hake för mutterytter-Ø 45/50 mm	628400 45/50
--	--------------