

Garant**Krympchuck Form AD, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303850 6
GTIN	4062406250669
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.**
- **Lämpar sig för krympning av HSS- och HM-verktyg.**
- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång).**
- **Med RFID / Balluff-Chip-hål.**

Fördel:

Genom **dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen** skapas en mer stabil och exakt spännsituation:

- **Bättre ytkvalitet**
- **Längre verktygsanvändningstider**
- **Konstant förankring i spindel (även vid höga varvtal)**
- **Bättre rundgångsnoggrannhet**

Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806,
krympförlängning nr 302410 – 302417,
krympverktyg 354210 – 354400.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	90 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
a	1 mm
fäste	BT 40 kort
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Utförande	BT-DC
Produktslag	Krympchuck