

**Garant****Krympchuck Form AD, BT 30 kort, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303830 8
GTIN	4062406250614
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.
- Lämpar sig för krympning av HSS- och HM-verktyg.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång).
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

**Fördel:**

Genom **dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen** skapas en mer stabil och exakt spännsituation:

- **Bättre ytkvalitet**
- **Längre verktygsanvändningstider**
- **Konstant förankring i spindeln (även vid höga varvtal)**
- **Bättre rundgångsnoggrannhet**

Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

**Norm:**

**Änlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806,  
krympförlängning nr 302410 – 302417,  
krympverktyg 354210 – 354400.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
utkragningenslängd A-mått	80 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	8 mm
a	1 mm
fäste	BT 30 kort
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Utförande	BT-DC
Produktslag	Krympchuck