

**Garant****Finspindelsats Ø 9,75 – 152,1 mm, Anslutning: ER40****Beställningsdata**

Ordernummer	237509 ER40
GTIN	4045197808523
Artikelklass	21F

**Beskrivning****Utförande:**

För Ø-område 9,75 - 152,1 mm. **Modulärt finspindelverktyg ER, kan anpassas direkt till en ER40-hylschuck.** Levereras i ABS-plastlåda.

- **Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck. Inställningsnoggrannhet 0,002 mm i Ø via Nonie.**
- **Balanserad i 0-läge utan verktyg vid Q2,5 / 6000 min<sup>-1</sup>.**
- **Varvtal max. 10000 min<sup>-1</sup>.**
- **Kylning med hjälp av kylmedelsdysa, optimalt kylmedelstryck 10 – 20 bar, minimum 5 bar.**
- **Regeln kan klämmas fast radiellt.**

**leveransinnehåll:**

1 precisionsborrenhet: ER40

vardera 1 skärhållare: nr. 237517 strl. 1 för Ø 25 – 37 mm

nr. 237517 strl. 2 för Ø 37 – 89 mm

nr. 237517 strl. 3 för Ø 89 – 152,1 mm

1 brygga: nr. 237518 strl. 2 för Ø 101,1 – 152,1 mm

1 flaggnyckel: nr. 237519 för Ø 25 – 63 mm (90 mm)

1 insexnyckel: nr. 237520 för Ø 63 – 152,1 mm

2 cylinderskruvar: nr. 237521 strl. 1 för Ø 9,75 – 18 mm (50 mm)

nr. 237521 strl. 2 för Ø 18 – 25 mm (77 mm)  
 vardera 1 flaggnyckel: nr 625920 strl. 8IP  
 nr 625920 strl. 10IP  
 2 insexnycklar: nr 627424 strl. 4  
 2 cylinderskruvar: nr 237522 strl. M5×12  
 2 underläggsbrickor: nr 237523  
 2 tallriksfjädrar: nr 237524

**Reservdel:**

Vändskärsskruv nr 239652 (8IP3; 1,28 Nm) för borrarstång nr 237521 stl. 1.  
 Vändskärsskruv nr 239653 (8IP; 1,28 Nm) för borrarstång nr 237521 stl. 2 och skärhållare nr 237517 stl. 1 och stl. 2.  
 Vändskärsskruv nr 239653 (10IP1; 2,8 Nm) för skärhållare nr 237517 stl. 3.

**OBS!:**

Lämpligt vändskär **CCGT0602..** och **CCGT09T3..** (t.ex. nr 237695 / 237698) beställs separat.  
 Vid ursvarningscykel observera skärorientering ± 20°!

---

**Teknisk beskrivning**

Anslutning	ER40
Borranvändning	Snedställt borrarutlopp
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

---

**Tillbehör**

Fyllnadstycke	237520
Cylinderskruv Typ M5X12	237522 M5X12
Underläggsbricka	237523
Skärhållare Typ 3	237517 3
Sexkantskruvdragare, med T-handtag och sfäriskt huvud sexkant 4 mm	627424 4
Borrarstång Typ 2	237521 2
Tallriksfjäder	237524

Skarptandning	237519
Skruvdragare för Torx Plus®, med vinggrepp Torx Plus®-profil 8IP	625920 8IP
Skärhållare Typ 1	237517 1
Skärhållare Typ 2	237517 2
Skruvdragare för Torx Plus®, med vinggrepp Torx Plus®-profil 10IP	625920 10IP
Borrstång Typ 1	237521 1
Brygga Typ 2	237518 2