

**Garant****Gängfräshuvud, med gänga, Ø D: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218110 17
GTIN	4062406252328
Artikelklass	21R

**Beskrivning****Användningsdata:**

- För stora och djupa gängor.
- För cylindriska innergängor; andra vändskär och fräskroppar på förfrågan.
- För gängor i genomgående hål och bottenhål.
- Universellt användbar för vänster- och högergängor.
- Lågt skärtryck.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv Ø	16,75 mm
Antal skär Z	1
totallängd L <sub>tot</sub>	22,2 mm
Vändskärsstorlek	11
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	17 mm
fästgänga	M8
Vändskärsskruv	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Kragdiameter D <sub>1</sub>	13 mm
L <sub>2</sub>	5,2 mm
Antal spånspar	1

Användning vid håltyp	Bottenhål
Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Skaftutförande	med gänga
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs

## Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX8	659922 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200