



Verkstadsskjutmått med mm- och tumindelning, mätområde: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	415120 300
GTIN	4062406253776
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Avfasade mätspetsar för mätningar i gängbotten och i smala instick. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Kontrastrik skala. Med låsskruv Upp till strl 300 helt härdat, från strl 500 härdade mätytor.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	A1
mätområde	0 - 300 mm
skänkelängd	90 mm
förpackning	Stabil box
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
gradering	1/128 tum
gradering	1/50 mm
Norm	ISO 13385
Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätspetsar	ja
Mätteknik	analog

Material	Rostfritt stål, INOX
Produktlag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021000 300