

**REGO-FIX▲****Verktøymontagemåtsystem TORCO-BLOCK, Typ: TORQUE****Beställningsdata**

Ordernummer	358645 TORQUE
GTIN	2050002050143
Artikelklass	30W

**Beskrivning****Utförande:**

- **Robust och ändå lätt stomme av aluminium med integrerad vridmomentmätning. Visning antingen av verkligt uppnått vridmoment eller som visualisering av rekommenderat åtdragningsmoment för en viss spänntångchucktyp, spännmuttertyp, spänntångstorlek resp. dragtapp.**
- **Används till verktygshållare som måste skruvas samman vridmomentstyrt, särskilt för spänntångchuckar.**

**Fördel:**

- **Momentverktyg behöver inte längre användas, vanligen förekommande montageverktyg kan användas.**
- **Alltid rätt vridmoment på verktyget – ingen överspänning, men ändå säker fastsättning.**

**Användningsdata:**

Unik, bekväm och säker verktygsmontagehjälp med integrerad vridmomentvisning. Fungerar för alla **tångbaserade system**. Adapterar finns för alla vanliga spindelgränssnitt.

**Passar till:**

Verktøysfästen typ **SK** (ISO 7388-1), **BT** (ISO 7388-2), **HSK** (ISO 12164-1), **PSC** (ISO 26623-1).

**leveransinnehåll:**

Inkl. skalringset nr 358647.

**Specialtillbehör:**

Adapter nr. 358646, skalringar nr 358647.

**OBS!:**

Adapter nr 358646 beställs separat.

## Teknisk beskrivning

Serie	TORCO-BLOCK
höjd	130 mm
Längd	270 mm
Bredd	170 mm
Produktslag	Testapparat för vridmoment

## Tillbehör

Skalringset, 10 delarför TORCO-BLOCK Antal skalringar 10	358647 10
--	-----------