

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ med bambuskiva, Längd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	920026 1000
GTIN	4062406254940
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

**Workstation eLevel+** elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas arbetsskivans höjd. **eLevel+** endast arbetsskivan justeras i höjdlid, resten av arbetsplatsen förblir oförändrad. Bakvägg med integrerad kabelkanal.

**Lackering:**

**Fotdel** antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar.**

**Lyftpelare** eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar.**

**Sid- och bakvägg** ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd, konfigurerbar.**

**OBS!:**

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glideplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	1000 mm
Steglös höjdställning	ja

Höjd med bakvägg	1000 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Serie	Workstation
Princip för höjdjustering	bara med arbetsskiva
vikt	78 kg
Material arbetsskiva	Bambu
Modell	eLevel+
arbetsskiva längd	1000 mm
Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	700 - 1000 mm
Djup	800 mm
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
Arbetskiva (djup)	700 mm
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Höjdjustering arbetsplats	700-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

## Tillbehör

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor  
500/4

927315 500/4

927315 500/3

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor  
500/3

Bärande stolpar höjd 481 mm

928010 481

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor  
400/4

927315 400/4

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor  
400/4

927300 400/4

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor  
200/1

927600 200/1

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor  
300/3

927300 300/3

Glidplåt för Workstation Lämplig för arbetsstationsdjup  
800 mm

920350 800

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor  
300/2

927600 300/2

Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5  
mm

927620 500/5

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor  
400/3

927300 400/3

Bärande stolpar höjd 1362 mm

928010 1362

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor  
500/5

927315 500/5

Datorkåpa 16G höjd 500 mm

927335 500

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor  
300/2

927300 300/2

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor  
400/4

927600 400/4

Bärande stolpar höjd 962 mm

928010 962

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor  
300/3

927600 300/3

Bärande stolpar höjd 200 mm

928010 200

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor  
500/5

927600 500/5

Multifix Passar för typ 300

928201 300

PC-hållare Typ M	928753 M
Tangentbordslåda Typ 1	927341 1