

**CNMG 120404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	250092 HBT130
GTIN	4062406256067
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Matning f	0,15 - 0,45 mm/v
Sort	HBT130
Primäranvändning	M
Antal byten/skär	4
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	MF
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning