


**CNMG 09T304, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HBT020
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 09T304
Beläggning	TiCN
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
spån-brytare	PF

Antal byten/skär	4
Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning