


**CNMG 120404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250092 HBT020
GTIN	4062406256074
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
spån-brytare	PF
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HBT020
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Beläggning	TiCN
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning