


**CNMG 120408, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250093 HBT020
GTIN	4062406256098
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	PF
Sort	HBT020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Antal byten/skär	4
Beläggning	TiCN
Produktslag	Vändskär för svarvning