


**CNMG 09T304, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250188 HBT020
GTIN	4062406256111
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,8 - 5 mm
Antal byten/skär	4
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 280 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,45 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
spån-brytare	PM
Beläggning	TiCN
Primäranvändning	P
Sort	HBT020
Skärförhållande	snitt intermittent

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning