

**HM-fräs HPC, TiSi, Ø f8 DC: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202995 12
GTIN	4045197494061
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:****Speciell TiSi-beläggning.****OBS!:****NY GENERATION FINNS!****Rekommenderade uppföljarprodukter är nr 203013, 203015, 203021, 203027.****Teknisk beskrivning**

Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Skär-Ø D _c	12 mm
Matning f _z för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,04 mm
Matning f _z för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,05 mm
Tandantal Z	4
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	73 mm
Skärlängd L _c	16 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerans nom.-Ø	f8
Spiralvinkel	35 grad

Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiSi
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	115 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Luft

lämplig