

**CNMG 120404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	250196 HBT130
GTIN	4062406256128
Artikelklass	22D

Beskrivning

CNMG 120404 HBT130 Sort: HBT130
spån-brytare: MM
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,12 - 0,45 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	MM
Beläggning	TiCN
Skärmaterial	VHM

Matning f	0,12 - 0,45 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Sort	HBT130
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning