

**CNMG 120408, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	250197 HBT130
GTIN	4062406256142
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

CNMG 120408 HBT130 Sort: HBT130  
spån-brytare: MM  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiCN

Antal byten/skär	4
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 200 m/min
Sort	HBT130
Matning $f$	0,12 - 0,45 mm/v
spån-brytare	MM
Produktslag	Vändskär för svarvning