

**CNMG 120412, Sort: HBT130****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250198 HBT130 |
| GTIN | 4062406256166 |
| Artikelklass | 22D |

Beskrivning

CNMG 120412 HBT130 Sort: HBT130
spån-brytare: MM
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,12 - 0,45 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Sort | HBT130 |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 5 mm |
| ISO-kod vändskär | CNMG 120412 |
| spån-brytare | MM |
| Hörnradie | 1,2 mm |
| Antal byten/skär | 4 |
| Skärhastighet v_c primär användning | 50 - 200 m/min |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Beläggning | TiCN |
| Matning f | 0,12 - 0,45 mm/v |
| Primäranvändning | M |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |