


**CNMG 120408, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250218 HBT020
GTIN	4062406256210
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

CNMG 120408 HBT020 Sort: HBT020  
spån-brytare: PR  
Skärdjup  $a_p$ : 1,8 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 260 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Matning $f$	0,2 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PR
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HBT020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Antal byten/skär	4
Skärdjup $a_p$	1,8 - 6 mm
Primäranvändning	P
Beläggning	TiCN
Produktslag	Vändskär för svarvning