


**CNMG 160608, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250204 HBT020
GTIN	4062406256197
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

CNMG 160608 HBT020 Sort: HBT020  
spån-brytare: PM  
Skärdjup  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 280 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 280 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,45 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	TiCN
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	CNMG 160608
Skärdjup $a_p$	0,8 - 5 mm

Sort	HBT020
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	P
spån-brytare	PM
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning