

**CNMG 160608, Sort: HBT130****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250220 HBT130 |
| GTIN | 4062406256241 |
| Artikelklass | 22D |

Beskrivning

CNMG 160608 HBT130 Sort: HBT130
spån-brytare: MR
Skärdjup a_p : 2 - 6 mm
Matning f : 0,15 - 0,55 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|-------------|
| Beläggning | TiCN |
| ISO-kod vändskär | CNMG 160608 |
| Skärdjup a_p | 2 - 6 mm |
| Antal byten/skär | 4 |
| Primäranvändning | M |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Skärmaterial | VHM |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Matning f | 0,15 - 0,55 mm/v |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| spån-brytare | MR |
| Skärhastighet v_c primär användning | 40 - 180 m/min |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Sort | HBT130 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |