

Garant**Spårfräsar, obelagd, Ø e8 DC: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191100 6
GTIN	4045197100443
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**

Ändskärsgometri för rampning. Breda, finslipade spånspår. Ytterst fin slipning av skären – ger rena ytor på arbetsstycket. För spår eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.

OBS!:

Obs! Endast för medfräsning.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	6 mm
Antal verksamma skär Z (heltäckande)	2
Matning f_z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,018 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
Skärlängd L_c	13 mm
total längd L	57 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Typ	W
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	42 grad
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal

Skaft	DIN 1835 B med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	gul
Produktslag	Spårfräsar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	150 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	37 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		