


**CNMG 160612, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250221 HBT020
GTIN	4062406256272
Artikelklass	22D

Beskrivning

CNMG 160612 HBT020 Sort: HBT020

spån-brytare: PR

Skärdjup a_p : 1,8 - 6 mm

Matning f : 0,2 - 0,6 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	PR
Matning f	0,2 - 0,6 mm/v
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	P

Skärdjup a_p	1,8 - 6 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 160612
Beläggning	TiCN
Sort	HBT020
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	1,2 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning