


**CNMG 120412, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250219 HBT020
GTIN	4062406256234
Artikelklass	22D

Beskrivning

CNMG 120412 HBT020 Sort: HBT020
spån-brytare: PR
Skärdjup a_p : 1,8 - 6 mm
Matning f : 0,2 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1,8 - 6 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	TiCN
Matning f	0,2 - 0,6 mm/v
spån-brytare	PR
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Hörnradie	1,2 mm
Sort	HBT020
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	P
Produktslag	Vändskär för svarvning