

**CNMG 160612, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	250221 HBT130
GTIN	4062406256265
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

CNMG 160612 HBT130 Sort: HBT130  
spån-brytare: MR  
Skärdjup  $a_p$ : 2 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 40 - 180 m/min

**Teknisk beskrivning**

Beläggning	TiCN
Skärdjup $a_p$	2 - 6 mm
Primäranvändning	M
Sort	HBT130
Skärhastighet $v_c$ primär användning	40 - 180 m/min
ISO-kod vändskär	CNMG 160612
Skärmaterial	VHM

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,15 - 0,55 mm/v
Hörnradi	1,2 mm
spån-brytare	MR
Produktslag	Vändskär för svarvning