

**DNMG 110408, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250781 HBT020
GTIN	4062406256371
Artikelklass	22D

Beskrivning

DNMG 110408 HBT020 Sort: HBT020
spån-brytare: PM
Skärdjup a_p : 0,8 - 5 mm
Matning f : 0,1 - 0,45 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PM
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
Beläggning	TiCN
Skärmaterial	VHM

Sort	HBT020
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Skärdjup a_p	0,8 - 5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning