


**DNMG 150604, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250668 HBT020
GTIN	4062406256319
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
spån-brytare	PF
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HBT020
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiCN

Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning