

**DNMG 110404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250780 HBT020
GTIN	4062406256357
Artikelklass	22D

Beskrivning

DNMG 110404 HBT020 Sort: HBT020
spån-brytare: PM
Skärdjup a_p : 0,8 - 5 mm
Matning f : 0,1 - 0,45 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HBT020
Antal byten/skär	4
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	PM
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM

Skärdjup a_p	0,8 - 5 mm
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
ISO-kod vändskär	DNMG 110404
Beläggning	TiCN
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Produktslag	Vändskär för svarvning