

**DNMG 150608, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250784 HBT020
GTIN	4062406256517
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

DNMG 150608 HBT020 Sort: HBT020  
spån-brytare: PM  
Skärdjup  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 280 m/min

**Teknisk beskrivning**

Beläggning	TiCN
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 280 m/min
spån-brytare	PM
Sort	HBT020
ISO-kod vändskär	DNMG 150608

Skärdjup $a_p$	0,8 - 5 mm
Matning $f$	0,1 - 0,45 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning