

**DNMG 150604, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250783 HBT020
GTIN	4062406256395
Artikelklass	22D

Beskrivning

DNMG 150604 HBT020 Sort: HBT020
spån-brytare: PM
Skärdjup a_p : 0,8 - 5 mm
Matning f : 0,1 - 0,45 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Primäranvändning	P
Sort	HBT020
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
spån-brytare	PM
Skärmaterial	VHM

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,8 - 5 mm
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Beläggning	TiCN
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning