

**DNMG 150604, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

DNMG 150604 HBT130 Sort: HBT130  
spån-brytare: MM  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 200 m/min
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

spån-brytare	MM
Beläggning	TiCN
Sort	HBT130
Matning f	0,12 - 0,45 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning