


**DNMG 150612, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250787 HBT020
GTIN	4062406256548
Artikelklass	22D

Beskrivning

DNMG 150612 HBT020 Sort: HBT020
spån-brytare: PR
Skärdjup a_p : 1,8 - 6 mm
Matning f : 0,2 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HBT020
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	1,8 - 6 mm
Antal byten/skär	4
Hörnradie	1,2 mm
Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiCN

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Matning f	0,2 - 0,6 mm/v
spån-brytare	PR
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning