

**SNMG 120404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	251160 HBT130
GTIN	4062406256555
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	8
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
spån-brytare	MF
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	M
Sort	HBT130

Matning f	0,15 - 0,45 mm/v
Beläggning	TiCN
Produktslag	Vändskär för svarvning