

**SNMG 120408, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	251267 HBT130
GTIN	4062406256593
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,12 - 0,45 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	8
Beläggning	TiCN
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Sort	HBT130
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
spån-brytare	MM

Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning